

Supply 8月・9月のおすすめ商品



いつもエフコムをご利用いただきまして、ありがとうございます。
サプライセンターより、今回のおすすめ商品をご案内致します。

★ご注文の際は、下記へご連絡いただくか裏面の注文書をご利用下さい。
★個人販売も承っております。※お届けは、ご勤務先となります。

期間:2017年9月30日まで

RICOH
imagine. change.

360° カメラのスタンダードモデル RICOH THETA SC



ブルー ①910743 ベージュ ②910742 ピンク ③910741 ホワイト ④910740

○高画質と精度の高い繋ぎ処理で自然な
360° 静止画&動画

○iOS、Androidに対応。ほとんどのスマートフォンと連携
○シンプルな操作で初めての人も使いやすく進化した
基本アプリ

※詳細な仕様はメーカーのホームページをご確認ください。




標準価格:34,560円(税込)

¥23,000(税込)

KOKUYO 針なしステープラー ハリナックスプレス



青 ①SLN-MPH105B 緑 ②SLN-MPH105G
ピンク ③SLN-MPH105P 白 ④SLN-MPH105W



特長1:とじ部がスマート!

人に渡す書類に、
とじ部わずか1cm! とじ跡が目立たない!
※左記の数値を超える奥行きではとじられません。

特長2:外したいときキレイに
外せる!

外すことを想定したものに、
こするだけ! でキレイに外せる!



特長3:かさばらない!

持ち運びに、
クリアホルダーとも好相性。
既存品の約60%ダウン!
※ステープラー、ゼムクリップ比

【仕様】とじ枚数 :コピー用紙(PPC用紙)約5枚
とじ部寸法 :1.6×10mm
外寸法 :W34×D95×H85mm

標準価格:¥1,188(税込)

¥760(税込)

※詳細な仕様はメーカーのホームページをご確認ください。

SANWA
SUPPLY

抜き差しするだけでUSBポートを簡単に クリーニングできるクリーナー USBポートクリーナー




CD-USB1N

- USBポート専用クリーナー
- ピンクのクリーニング部分に微粒子研磨材を使用し、
USBポートの不良原因となる酸化膜を除去
- お得な2個入り

<使用方法>

- 1.クリーニングする機器の電源を切ります。
 - 2.USBポートクリーナーをUSBポートに挿入し、2、3回抜き差しします。
 - 3.使用後、USBポートクリーナーに黒い線が入ります。
- ※10回程度の使用を目安に設計されています。



使用後、クリーナーに黒い線が入ります

標準価格:¥1,188(税込)

¥600(税込)

※詳細な仕様はメーカーのホームページをご確認ください。

ご注文・お問い合わせはこちらまで

エフコムサプライセンター (平日8:30~17:30)

TEL 024-922-2568
FAX 024-935-8515

URL : <http://www.stage.f-com.co.jp/>
E-Mail : k-supply@f-com.co.jp



(株)エフコム サプライセンター 行き

お申込有効期限：2017年9月30日まで
※下記の商品は、期間限定の特価商品です。

御社名：
 氏名：
 電話番号：
 FAX番号：

※請求先を選択してください

- 1.会社 2.個人

ご注文日

| | |
|---|---|
| 月 | 日 |
|---|---|

※上記に記載いただいた個人情報は、注文時のお問い合わせ・納品時・請求書発送時のみ使用し、それ以外の目的での利用はいたしません。

～ ご注文書 (8月・9月)～

| NO | メーカー名 | 型番 | 品名 | 個数 | 提供価格 (税込) | 合計金額 (税込) |
|------------|---------|-------------|--------------------------|----|--------------|--------------|
| 1 | RICOH | 910743 | ①RICOH THETA SC ブルー | | 23,000 | |
| 2 | RICOH | 910742 | ②RICOH THETA SC ベージュ | | 23,000 | |
| 3 | RICOH | 910741 | ③RICOH THETA SC ピンク | | 23,000 | |
| 4 | RICOH | 910740 | ④RICOH THETA SC ホワイト | | 23,000 | |
| 5 | KOKUYO | SLN-MPH105B | ①針なしステープラー ハリナックスプレス 青 | | 760 | |
| 6 | KOKUYO | SLN-MPH105G | ②針なしステープラー ハリナックスプレス 緑 | | 760 | |
| 7 | KOKUYO | SLN-MPH105P | ③針なしステープラー ハリナックスプレス ピンク | | 760 | |
| 8 | KOKUYO | SLN-MPH105W | ④針なしステープラー ハリナックスプレス 白 | | 760 | |
| 9 | サンワサプライ | CD-USB1N | USBポートクリーナー | | 600 | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 総合計 | | | | | | |

【備考欄】

エフコム用納期回答欄

| | | |
|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 |
|---|---|---|

★ご注文・お問合せはこちらまで★：エフコムサプライセンター
 TEL 024-922-2568
 E-mail : k-supply@f-com.co.jp
 (メールでのご注文も承っております。)

※ご注文受付後、納期のご案内を差し上げます。